



STREAMLINE™ X 流线X滴灌管

一次注塑成型滴头



12060 - 12080 - 16050 - 16060 - 16080 - 22060 - 22070 - 22080

应用

一个生长季的场所

特点

到目前为止最耐用的薄壁滴灌管

- 均匀分布的加强筋，该部分在地面与滴管之间，使滴管铺设和回收比以往更顺畅。
- 滴管内外分布的加强筋，极大地提高了滴管的强度，使其更耐损伤。
- 完善的结构使滴管更耐用。

优越的均匀性与抗堵塞性：

- TurboNet 流道更深，更宽，宽大的过流截面提高了滴头抗堵塞性。
- 宽大的过滤窗保证了滴头的最佳表现。
- 水从水流中间引入滴头，避免了水流底部的污垢进入。
- 一次注塑成型滴头，制造偏差非常低。

技术优势：

- 两条清晰的橙色标识带，指明该面朝上，方便辨识是否正确安装。
- 外包装上带铺设方向标识，同时有简洁的安装说明配合使用。

规格

- 该滴灌管出水口可以制作标准圆形出口或者舌片出口。
- 建议过滤精度：130微米/120目

过滤器的组合方式通常需要根据水体中杂质的类型和形态来选配。任何时候，当水体中杂质颗粒的直径大于 2ppm 时，在主过滤器之前必须加装离心过滤器；当杂质颗粒的直径大于 100 ppm 时，建议在水源首部入口增加水体预处理设备，具体的解决方案请咨询耐特菲姆的专家团队。

- TurboNet紊流技术，宽大的流道
- 该滴头可镶嵌于薄壁滴灌管（0.13,0.15,0.18,0.20mm）
- 一次注塑成型滴头，制造偏差非常低。
- 抗紫外线，耐标准农用化学品侵蚀。
- 该滴灌管满足 ISO 9261 国际标准，以及以色列标准化协会认证。

扫描二维码了解更多信息

耐特菲姆官方微信平台



耐特菲姆官方中文网站



www.netafim.cn

滴灌管技术参数

0.13, 0.15, 0.18 mm 壁厚滴灌管

*流量 (L/H)	最大工作压力** (BAR)	流道尺寸 宽-深-长 (MM)	过滤面积 (MM ²)	常数 K	指数 X	建议过滤精度 微米/目数
0.80	0.8/0.9/1.0/1.6	0.59 × 0.33 × 25	12	0.265	0.48	130/120
1.10		0.51 × 0.44 × 13	14	0.392	0.45	130/120
1.60		0.65 × 0.55 × 13	15	0.568	0.45	130/120
2.20		0.72 × 0.65 × 13	15	0.780	0.45	130/120
2.80		0.84 × 0.73 × 13	15	0.993	0.45	200/80

*在1.0bar压力下的流量**受滴灌管壁厚和内径影响。

0.20 mm 壁厚滴灌管

0.72	1.0/1.2/1.9	0.59 × 0.33 × 25	12	0.238	0.48	130/120
1.05		0.51 × 0.44 × 13	14	0.373	0.45	130/120
1.60		0.65 × 0.55 × 13	15	0.568	0.45	130/120
2.20		0.72 × 0.65 × 13	15	0.780	0.45	130/120
2.80		0.84 × 0.73 × 13	15	0.993	0.45	200/80

*在1.0bar压力下的流量**受滴灌管壁厚和内径影响。

滴灌管技术参数

型号	内径 (MM)	壁厚 (MM)*	外径 (MM)	最大工作压力 (BAR)	最大冲洗压力 (BAR)	KD
12060	11.80	0.15	12.10	1.6	1.8	0.15
12080	11.80	0.20	12.20	1.9	2.2	0.15
16050	16.20	0.13	16.48	0.9	1.0	0.10
16060	16.20	0.15	16.50	1.0	1.2	0.10
16080	16.20	0.20	16.60	1.2	1.4	0.10
22060	22.20	0.15	22.50	0.8	0.9	0.01
22070	22.20	0.18	22.56	0.9	1.0	0.01
22080	22.20	0.20	22.60	1.0	1.2	0.01

*壁厚是滴管内壁到外壁的间距，而不是到加强筋的间距。

滴灌管包装参数 (卷)

型号	壁厚 (MM)	每卷长度 (M)	滴头间距 (M)	平均每卷重量 (KG)	每托卷数 (UNITS)	40尺集装箱可装卷数 (UNITS)	40尺集装箱可装米数 (M)
12060	0.15	3500	0.15 to 0.25	22.1	16	640	2240000
		3500	0.30 to 1.00	21.2			2240000
12080	0.20	2800	0.15	24.0			1792000
		3000	0.20 to 0.25	24.5			1920000
16050	0.13	3200	0.15 to 0.25	24.5			2048000
		3500	0.30 to 1.00	25.6			2240000
16060	0.15	2600	0.15 to 0.25	21.5			1664000
		3000	0.30 to 1.00	24.0			1920000
16080	0.20	2200	0.15 to 0.25	23.7			1408000
		2500	0.30 to 1.00	26.3			1600000
22060	0.15	2200	0.15 to 0.25	23.5			1408000
		2400	0.30 to 1.00	26.0			1536000
22070	0.18	1800	0.15 to 0.25	23.7			1152000
		2000	0.30 to 1.00	25.8			1280000
22080	0.20	1600	0.15 to 0.25	23.6			1024000
		1800	0.30 to 1.00	25.6			1152000

*每卷长度受滴头间距影响。

*包装卷直径57cm，宽度24cm。